


- 使用例
与夹紧手柄组合。



- 通过与手柄及旋钮等内螺纹产品组合，可用作左螺纹手柄或旋钮。
- 请使用柱销或厌氧性粘接剂来固定螺纹。反复紧固时，建议使用柱销。
- 利用挡圈正确地确定螺纹长度。

- 材质、表面处理



	SADS-LC
螺纹部	SUS303
挡圈	相当于SUS304

尺寸

单位：mm

型号	M (右螺纹) (粗牙)		M ₁ (左螺纹) (粗牙)		Lm	s	t	D	质量 (g)
	螺纹公称直径 ①	螺距	螺纹公称直径	螺距					
SADS-M4-LC	M4	0.7	M4	0.7	4.5	1.4	0.6	7	0.9 - 2.5
SADS-M5-LC	M5	0.8	M5	0.8	4.5	1.6	0.6	9	1.5 - 6.3
SADS-M6-LC	M6	1	M6	1	5.5	2	0.6	9	2.2 - 11
SADS-M8-LC	M8	1.25	M8	1.25	6.5	2.5	0.8	12	3.9 - 26
SADS-M10-LC	M10	1.5	M10	1.5	8.5	3	0.8	16	8.2 - 41

SADS-LC 不锈钢制

型号	L (mm) ②								
	12	16	20	25	32	40	50	63	80
SADS-M4-LC	●	●	●	●	●				
SADS-M5-LC	●	●	●	●	●	●	●		
SADS-M6-LC	●	●	●	●	●	●	●	●	
SADS-M8-LC	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SADS-M10-LC		●	●	●	●	●	●	●	●

- 型号指定

SADS-M5-32-LC

产品符号 ① ② 左螺纹型

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P. xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 → P. xxxx

可对应，费用另计

防松动 → P. xxxx

可对应，费用另计