


SNHS-HTF 六角螺栓(头部PFA涂层)



耐药品 SUS 不锈钢



⚠ 使用注意事项

- 由于涂层较厚，与套筒的配合可能会比较紧。在使用套筒时请注意，涂层可能会剥落。
- 请将紧固扭矩控制在建议紧固值以下。

- 仅螺栓头部镀有PFA(全氟烷氧基)涂层。提高了螺栓头部的耐药品性。
- 关于PFA涂层的耐药品性 → P.xxxx
- 为提高耐药品性，增大了(约50 μ m)涂层的膜厚。由于螺纹部没有镀膜，不影响螺丝精度。
- 通过与密封垫圈(PFA涂层) **[SWS-HTF]** 组合使用，防止药液从底座面浸入螺纹部。 → P.xxxx

● 用途

FPD·半导体制造的湿法工艺/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/洗净装置/化学成套设备

● 材质、表面处理

RoHS

SNHS-HTF	
主体	SUSXM7(相当于SUS304)*1 PFA涂层(仅头部)

*1: 螺纹部因镀膜时的烧结处理，发生了变色。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L								L1	B	推荐紧固 扭矩(N·m)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距												
SNHS-M3-HTF	M3	0.5	6	8	10	12	16				2	5.5	0.5	0.67 - 1.1
SNHS-M4-HTF	M4	0.7		8	10	12	16	20			2.8	7	1.1	1.6 - 2.5
SNHS-M5-HTF	M5	0.8			10	12	16	20	25		3.5	8	2.2	2.8 - 4.7
SNHS-M6-HTF	M6	1				12	16	20	25	30	4	10	3.8	4.9 - 8.1
SNHS-M8-HTF	M8	1.25					16	20	25	30	35	5.3	9.2	11 - 18

● 型号指定

SNHS - M5 - 20 - HTF

产品 符号			产品 符号
----------	--	--	----------

散装零售 → P.xxxx 本产品每包1个	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
--------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------