


SNHS-HTF 六角螺栓(头部PFA涂层)

耐药品 SUS 不锈钢



⚠ 使用注意事项

- 涂层可能会因紧固时的摩擦而剥落。请注意避免紧固过度。请将紧固扭矩控制在建议紧固值以下。
- 紧固时请使用套筒部呈六角形状的套筒扳手。



- 仅螺栓头部镀有PFA(全氟烷氧基)涂层。提高了螺栓头部的耐药品性。
- 关于PFA涂层的耐药品性 → P.xxxx
- 为提高耐药品性,增大了(约50μm)涂层的膜厚。由于螺纹部没有镀膜,不影响螺丝精度。
- 通过与密封垫圈(PFA涂层) **[SWS-HTF]** 组合使用,防止药液从底座面浸入螺纹部。→ P.xxxx
- 用途

FPD・半导体制造的湿法工艺/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/洗净装置/化学成套设备

● 材质、表面处理

RoHS

	SNHS-HTF
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)*1 PFA涂层(仅头部)

*1: 螺纹部因镀膜时的烧结处理,发生了变色。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L										L1	B	推荐紧固 扭矩(N・m)	质量(g)
	螺纹公称直径 ①	螺距	6	8	10	12	16									
SNHS-M3-HTF	M3	0.5											2	5.5	0.5	0.67 - 1.1
SNHS-M4-HTF	M4	0.7		8	10	12	16	20					2.8	7	1.1	1.6 - 2.5
SNHS-M5-HTF	M5	0.8			10	12	16	20	25				3.5	8	2.2	2.8 - 4.7
SNHS-M6-HTF	M6	1				12	16	20	25	30			4	10	3.8	4.9 - 8.1
SNHS-M8-HTF	M8	1.25					16	20	25	30	35		5.3	13	9.2	11 - 18

● 型号指定

SNHS-M5-20-HTF

产品 符号	①	②	产品 符号
----------	---	---	----------

1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包1个	2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	3 螺纹切削 → P.xxxx 可对应, 费用另计	4 防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	5 防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------