


# SPA-MC1 树脂螺丝(RENY / 精密仪器用十字槽盘头小螺钉 1类)



轻量 精密 高比强度



## ● 材质、表面处理



	SPA-MC1
主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105℃

\*1: RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。  
\*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- RENY™制精密仪器用精密螺丝(0号1类)。
- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度, 重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx
- 请将专用螺丝批头 **SKCHB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

## ● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露  
电气・电子设备/海洋设备/电镀设备

单位：mm

型号	M(粗牙)		L								D1	L1	适用螺丝批头	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距															
SPA-M1.2-MC1	M1.2	0.25	1.5	1.8	2	2.5	3	3.5	4		1.8	0.5	SKCHB-M1.2	102	0.031	0.038 - 0.04	10
SPA-M1.4-MC1	M1.4	0.3			2	2.5	3	3.5	4	6	2	0.5	SKCHB-M1.4	126	0.034	0.048 - 0.05	10
SPA-M1.6-MC1	M1.6	0.35			2	2.5	3	3.5	4	6	2.3	0.5	SKCHB-M1.6	143	0.046	0.078 - 0.08	10

\*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。  
● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 相关产品

请将专用螺丝批头 **SKCHB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。  
专用螺丝批头 **SKCHB** → P.xxxx



专用磁性螺丝刀 **SRD** → P.xxxx



## ● 型号指定

### SPA-M1.2-2-MC1



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应