




- 紧凑型分度柱塞。
- 安装后不露出主体金属部分。
- 螺纹部使用细牙螺纹，因此即使在薄板上安装时也可确保螺母的受力。
- **PHX-RD** **PHXS-RD** 的旋钮为红色。旋钮的诱目性高，适于明确操作位置及操作步骤。
- 可根据产品符号选择主体材质、旋钮的颜色。

产品符号	主体材质	旋钮颜色
PHX	钢制	亚光黑
PHX-RD	钢制	亚光红
PHXS	不锈钢制	亚光黑
PHXS-RD	不锈钢制	亚光红

PHX 旋钮：亚光黑 PHX-RD 旋钮：亚光红

型号 1 钢制	B	s	M(细牙)		D	d	L	L ₁	L _r min.	sw	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PHX-4-5-A	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**-	13
PHX-5-5-A	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**-	14
PHX-6-7-A	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**-	24
PHX-7-7-A	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**-	25
PHX-4-5-A-RD	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**-	13
PHX-5-5-A-RD	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**-	14
PHX-6-7-A-RD	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**-	24
PHX-7-7-A-RD	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**-	25

单位：mm

- 材质、表面处理

	PHX	PHX-RD	PHXS	PHXS-RD
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光红)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光红)
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUS303	SUS303
销	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301

RoHS

PHXS 旋钮：亚光黑 PHXS-RD 旋钮：亚光红

型号 1 不锈钢制	B	s	M(细牙)		D	d	L	L ₁	L _r min.	sw	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PHXS-4-5-A	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**-	13
PHXS-5-5-A	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**-	14
PHXS-6-7-A	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**-	24
PHXS-7-7-A	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**-	25
PHXS-4-5-A-RD	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**-	13
PHXS-5-5-A-RD	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**-	14
PHXS-6-7-A-RD	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**-	24
PHXS-7-7-A-RD	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**-	25

单位：mm

- 安装方法


旋钮和主体之间用六角螺母咬合。

安装时请旋转旋钮进行固定。

为了稳定安装，请根据安装部的厚度 X，按右示方法进行固定。


- ① X < L₁ 时。

请使用分度柱塞用轴环 **PXCS** 进行固定。



- ② X = L₁ 时。

请使用防松件服务。



- 相关产品

主体螺丝长于安装部时，在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环 **PXCS**。

→ P.xxxx



- 型号指定

PHX-5-5-A

1

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	可对应，费用另计	可对应，费用另计