

- 紧凑型分度柱塞。带锁定机构。
- 拉起旋钮后旋转30°，可在销缩回的状态下锁定。解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转30°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 锁定机构内置于旋钮内。全长L与无锁定机构的 **PHX** **PHXS** (→ P.xxxx) 相同。
- **PHY-RD** **PHYS-RD** 的旋钮为红色。旋钮的诱目性高，适于明确操作位置及操作步骤。

- 可根据产品符号选择主体材质、旋钮的颜色。

产品符号	主体材质	旋钮颜色
PHY	钢制	亚光黑
PHY-RD	钢制	亚光红
PHYS	不锈钢制	亚光黑
PHYS-RD	不锈钢制	亚光红

PHY 旋钮：亚光黑 **PHY-RD** 旋钮：亚光红

单位：mm

型号	B	s	M(细牙)		D	d	L	L1	Lr min.	sw	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PHY-4-5-A	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-***	13
PHY-5-5-A	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-***	14
PHY-6-7-A	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-***	24
PHY-7-7-A	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-***	25
PHY-4-5-A-RD	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-***	13
PHY-5-5-A-RD	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-***	14
PHY-6-7-A-RD	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-***	24
PHY-7-7-A-RD	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-***	25

- 材质、表面处理

	PHY	PHY-RD	PHYS	PHYS-RD
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光红)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光红)
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUS303	SUS303
销	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301

PHYS 旋钮：亚光黑 **PHYS-RD** 旋钮：亚光红

单位：mm


型号	B	s	M(细牙)		D	d	L	L1	Lr min.	sw	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PHYS-4-5-A	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-***	13
PHYS-5-5-A	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-***	14
PHYS-6-7-A	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-***	24
PHYS-7-7-A	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-***	25
PHYS-4-5-A-RD	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-***	13
PHYS-5-5-A-RD	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-***	14
PHYS-6-7-A-RD	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-***	24
PHYS-7-7-A-RD	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-***	25

- 安装方法

旋钮和主体之间用六角螺母咬合。
安装时请旋转旋钮进行固定。
为了稳定安装，请根据安装部的厚度 X，按右示方法进行固定。


① X < L1时。

请使用分度柱塞用轴环 **PXCS** 进行固定。



② X = L1时。

请使用防松件服务。



- 相关产品

主体螺丝长于安装部时，在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环 **PXCS**。
→ P.xxxx



- 型号指定

PHY-5-5-A

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 可对应，费用另计	激光刻印 → P.xxxx 可对应，费用另计
----------------------------	--------------------------	---------------------------