



● 材质、表面处理



	PIY / PIY-RD	PIYS / PIYS-RD
旋钮	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUS303
销	SUS303	SUS303
弹簧	SUS301	SUS301

- 紧凑型分度柱塞。带锁定机构。
- 露出 **PHY** **PHYS** (→ P.xxxx) 的六角部分, 便于用扳手进行紧固。
- 螺纹部使用细牙螺纹, 因此即使在薄板上安装时也可确保螺母的受力。
- 拉起旋钮后旋转90°, 可在销缩回的状态下锁定。解除锁定时, 略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
- **PIY-RD** **PIYS-RD** 的旋钮为红色。旋钮的诱目性高, 适于明确操作位置及操作步骤。

- 可根据产品符号选择主体材质、旋钮的颜色。

产品符号	主体材质	旋钮颜色
PIY	钢制	亚光黑
PIY-RD	钢制	亚光红
PIYS	不锈钢制	亚光黑
PIYS-RD	不锈钢制	亚光红

PIY PIY-RD 钢制 PIYS PIYS-RD 不锈钢制

单位: mm

型号	B	s	M(细牙) 螺纹公称直径	螺距	D	L	L1	sw	Lr	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
PIY-4-5-A	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-*	12
PIY-5-5-A	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-*	12
PIY-6-7-A	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-*	22
PIY-7-7-A	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-*	22
PIY-4-5-A-RD	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-*	12
PIY-5-5-A-RD	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-*	12
PIY-6-7-A-RD	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-*	22
PIY-7-7-A-RD	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-*	22
PIYS-4-5-A	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-*	12
PIYS-5-5-A	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-*	12
PIYS-6-7-A	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-*	22
PIYS-7-7-A	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-*	22
PIYS-4-5-A-RD	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-*	12
PIYS-5-5-A-RD	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-*	12
PIYS-6-7-A-RD	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-*	22
PIYS-7-7-A-RD	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-*	22

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。

→ P.xxxx



● 型号指定

PIYS-5-5-A-RD



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计