



- 用于分度、定位。
- 销已经过电镀处理。耐磨损性优良。
- 所有销径的粗牙螺纹和细牙螺纹均已实现标准化。
- 放倒环部即可确保上部空间。
- **PLZXS** 为全不锈钢制。耐腐蚀性、耐热性优良。
- 配合孔的推荐公差范围等级为 H7。
- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PLZX-R	钢	无*1
PLZX-RK	钢	有
PLZXS-R	不锈钢	无*1
PLZXS-RK	不锈钢	有

*1： 请使用防松件服务。(➡ P.xxxx)

PLZX-R 无锁定螺母 PLZX-RK 带锁定螺母

单位：mm

型号 钢制	B	M			D	d	L ₁	L ₂	L _b	sw ₁	载荷 (N) min./max.	销的剪切载荷 (N)	质量 (g)	
		s	螺纹公称直径	螺距										
PLZX-5-5-M10-R	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	22	23		5 / 15	1820	11	
PLZX-5-5-M10-1-R	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	22	23		5 / 15	1820	12	
PLZX-6-6-M12-R	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	24	25		6 / 21	2620	17	
PLZX-6-6-M12-1.5-R	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	24	25		6 / 21	2620	18	
PLZX-8-9-M16-R	8	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25		7 / 27	4660	42	
PLZX-8-9-M16-1.5-R	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25		7 / 27	4660	44	
PLZX-10-9-M16-R	10	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25		7 / 27	7280	44	
PLZX-10-9-M16-1.5-R	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25		7 / 27	7280	46	
PLZX-5-5-M10-RK	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	22	23	5	16	5 / 15	1820	17
PLZX-5-5-M10-1-RK	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	22	23	5	17	5 / 15	1820	18
PLZX-6-6-M12-RK	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	25
PLZX-6-6-M12-1.5-RK	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	26
PLZX-8-9-M16-RK	8	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	59
PLZX-8-9-M16-1.5-RK	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	61
PLZX-10-9-M16-RK	10	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	61
PLZX-10-9-M16-1.5-RK	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	63

- 标有螺距的型号为细牙螺纹，未标有螺距的型号为粗牙螺纹。

- 材质、表面处理



	PLZX-R	PLZX-RK	PLZXS-R	PLZXS-RK
环	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUS303	SUS303
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜 (黑)		SUS303

PLZXS-R 无锁定螺母 PLZXS-RK 带锁定螺母

单位：mm

型号  不锈钢制	B	s	M			D	d	L ₁	L ₂	L _b	sw ₁	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PLZXS-5-5-M10-R	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	22	23			5 / 15	1820	11
PLZXS-5-5-M10-1-R	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	22	23			5 / 15	1820	12
PLZXS-6-6-M12-R	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	24	25			6 / 21	2620	17
PLZXS-6-6-M12-1.5-R	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	24	25			6 / 21	2620	18
PLZXS-8-9-M16-R	8	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25			7 / 27	4660	42
PLZXS-8-9-M16-1.5-R	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25			7 / 27	4660	44
PLZXS-10-9-M16-R	10	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25			7 / 27	7280	44
PLZXS-10-9-M16-1.5-R	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25			7 / 27	7280	46
PLZXS-5-5-M10-RK	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	22	23	5	16	5 / 15	1820	17
PLZXS-5-5-M10-1-RK	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	22	23	5	17	5 / 15	1820	18
PLZXS-6-6-M12-RK	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	24	25	6	19	6 / 21	2620	25
PLZXS-6-6-M12-1.5-RK	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	26
PLZXS-8-9-M16-RK	8	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	59
PLZXS-8-9-M16-1.5-RK	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	61
PLZXS-10-9-M16-RK	10	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	61
PLZXS-10-9-M16-1.5-RK	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	63

- 标有螺距的型号为细牙螺纹，未标有螺距的型号为粗牙螺纹。

- 型号指定

PLZXS-6-6-M12-RK



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	不可对应