




- 用于分度、定位。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- 所有销径的粗牙螺纹和细牙螺纹均已实现标准化。
- 放倒环部即可确保上部空间。
- 拉起环后旋转90°，可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时，略微拉起环后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
- **PLZYS** 为全不锈钢制。耐腐蚀性、耐热性优良。

● 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PLZY-R	钢	无*1
PLZY-RK	钢	有
PLZYS-R	不锈钢	无*1
PLZYS-RK	不锈钢	有

*1： 请使用防松件服务。(➡ P.xxxx)

● 型号指定

PLZY-8-9-M16-1.5-R



PLZY-R 无锁定螺母 PLZY-RK 带锁定螺母

单位：mm

型号 钢制	B	s	M		D	d	L ₁	L ₂	L _b	sw ₁	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)	
			螺纹公称直径	螺距										
PLZY-5-5-M10-R	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	28	23	—	5 / 15	1820	12	
PLZY-5-5-M10-1-R	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	28	23	—	5 / 15	1820	13	
PLZY-6-6-M12-R	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	31	25	—	6 / 21	2620	19	
PLZY-6-6-M12-1.5-R	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	31	25	—	6 / 21	2620	20	
PLZY-8-9-M16-R	8	9	M16	2	粗牙	22	2	44	25	—	7 / 27	4660	47	
PLZY-8-9-M16-1.5-R	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	44	25	—	7 / 27	4660	49	
PLZY-10-9-M16-R	10	9	M16	2	粗牙	22	2	44	25	—	7 / 27	7280	50	
PLZY-10-9-M16-1.5-R	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	44	25	—	7 / 27	7280	53	
PLZY-5-5-M10-RK	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	28	23	5	16	5 / 15	1820	18
PLZY-5-5-M10-1-RK	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	28	23	5	17	5 / 15	1820	19
PLZY-6-6-M12-RK	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	31	25	6	18	6 / 21	2620	27
PLZY-6-6-M12-1.5-RK	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	31	25	6	18	6 / 21	2620	28
PLZY-8-9-M16-RK	8	9	M16	2	粗牙	22	2	44	25	8	24	7 / 27	4660	64
PLZY-8-9-M16-1.5-RK	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	44	25	8	24	7 / 27	4660	66
PLZY-10-9-M16-RK	10	9	M16	2	粗牙	22	2	44	25	8	24	7 / 27	7280	67
PLZY-10-9-M16-1.5-RK	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	44	25	8	24	7 / 27	7280	70

● 标有螺距的型号为细牙螺纹，未标有螺距的型号为粗牙螺纹。

● 材质、表面处理



	PLZY-R	PLZY-RK	PLZYS-R	PLZYS-RK
环	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜(黑)		SUS303

PLZYS-R 无锁定螺母 PLZYS-RK 带锁定螺母

单位：mm

型号 不锈钢制	B	s	M			D	d	L ₁	L ₂	L _b	sw ₁	载荷(N) min./max.	销的剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PLZYS-5-5-M10-R	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	28	23	—	—	5 / 15	1820	12
PLZYS-5-5-M10-1-R	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	28	23	—	—	5 / 15	1820	13
PLZYS-6-6-M12-R	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	31	25	—	—	6 / 21	2620	19
PLZYS-6-6-M12-1.5-R	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	31	25	—	—	6 / 21	2620	20
PLZYS-8-9-M16-R	8	9	M16	2	粗牙	22	2	44	25	—	—	7 / 27	4660	47
PLZYS-8-9-M16-1.5-R	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	44	25	—	—	7 / 27	4660	49
PLZYS-10-9-M16-R	10	9	M16	2	粗牙	22	2	44	25	—	—	7 / 27	7280	50
PLZYS-10-9-M16-1.5-R	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	44	25	—	—	7 / 27	7280	53
PLZYS-5-5-M10-RK	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	28	23	5	16	5 / 15	1820	18
PLZYS-5-5-M10-1-RK	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	28	23	5	17	5 / 15	1820	19
PLZYS-6-6-M12-RK	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	31	25	6	19	6 / 21	2620	27
PLZYS-6-6-M12-1.5-RK	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	31	25	6	18	6 / 21	2620	28
PLZYS-8-9-M16-RK	8	9	M16	2	粗牙	22	2	44	25	8	24	7 / 27	4660	64
PLZYS-8-9-M16-1.5-RK	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	44	25	8	24	7 / 27	4660	66
PLZYS-10-9-M16-RK	10	9	M16	2	粗牙	22	2	44	25	8	24	7 / 27	7280	67
PLZYS-10-9-M16-1.5-RK	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	44	25	8	24	7 / 27	7280	70

● 标有螺距的型号为细牙螺纹，未标有螺距的型号为粗牙螺纹。

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	可对应，费用另计	不可对应