




- 与合手的旋钮组合使用的分度柱塞。
- 可进行工件的定位和固定等2个动作。
- 配合侧孔的建议公差为G7。

● 材质、表面处理



	PNKX
旋钮	玻璃纤维增强尼龙6
主体	SUM24L 三价铬酸盐处理
销	SUS303
弹簧	SUS301

● 型号指定

PNKX-6-42-M12-1.5



单位：mm




型号	B	s	M (细牙) 螺纹公称直径	螺距	D	L	L ₁	L ₄ min.	sw	d	e	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PNKX-5-34-M10-1	5	5	M10	1	34	45	19	17	10	15.5	8.6	7 / 17	1820	15
PNKX-6-42-M12-1.5	6	6	M12	1.5	42	53	21	19	12	19	9.9	9 / 24	2620	41
PNKX-6-53-M12-1.5	6	6	M12	1.5	53	59	21	19	12	22.5	9.9	9 / 24	2620	60
PNKX-8-53-M16-1.5	8	8	M16	1.5	53	68	28	26	16	22.5	13.9	11 / 30	4660	90

● 操作方法

① 在拉起操作旋钮、缩回销的状态下，活动部B可移动至任意位置。

② 松开操作旋钮，内置弹簧的力使销弹回，即可对活动部B进行定位。

③ 通过旋转操作旋钮拧紧螺丝，可固定已定位的活动部B。



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计