




● 相关产品

主体螺丝长于安装部时，在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。

→ P.xxxx



● 型号指定

PXP-6-AK

产品
符号

① ②



- 按下按钮操作销插拔的分度柱塞。与按压式圆珠笔原理相同。
- 按下按钮时，在内置弹簧力的作用下销内置于主体中。
- 再次按下按钮时，可在销弹出的状态下锁定。
- 销已经过淬火处理。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。②

PXP-A ————— 无锁定螺母

PXP-AK ————— 带锁定螺母

● 材质、表面处理

RoHS

	PXP-A	PXP-AK
按钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)
销	S45C (硬度 50 - 60HRC)	S45C (硬度 50 - 60HRC)
弹簧	SWPB	SWPB
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜 (黑)


PXP-A 无锁定螺母 **PXP-AK** 带锁定螺母

单位：mm

型号	B ①	s	M (细牙) 螺纹公称直径	螺距	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	s1	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量 (g)
PXP-6-A	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	—	13	—	3	8.5 / 25	2530	PXCS-12 - 14- **	28
PXP-8-A	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	—	17	—	3	18 / 44	4500	PXCS-16 - 17- **	66
PXP-6-AK	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	6	13	18	3	8.5 / 25	2530	PXCS-12 - 14- **	36
PXP-8-AK	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	8	17	24	3	18 / 44	4500	PXCS-16 - 17- **	84

● 操作方法

- ① 按下按钮，销伸出 $s+s_1$ (mm)。
- ② 松开按钮，销内置于主体中。
- ③ 再次按下按钮，销伸出 $s+s_1$ (mm)。
- ④ 松开按钮，可将销锁定为伸出 s (mm) 的状态。



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计