


PIXCB + **PIXH-Z**



- 通过使用锥面，可自动移动分度柱塞的销，并插入中心孔中。
- 与分度柱塞用安装夹具 **PXV-W** **PXV-Z** **PIXH-Z** 组合，可轻松将 **PIXCB** 安装到机械、装置上。➡ P.xxxx

● 材质、表面处理




	PIXCB
主体	钢 氮化处理

单位：mm

型号	M(细牙)		D	d	d1	L	L1	L2	B	适用分度柱塞销径	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距									
PIXCB-M12-1.5-4	M12	1.5	24	4.2	12	10	16	5	4	4	16.9
PIXCB-M12-1.5-5	M12	1.5	24	5.2	12	10	16	5	4	5	16.9
PIXCB-M12-1.5-6	M12	1.5	24	6.2	12	10	16	5	4	6	16.5
PIXCB-M16-1.5-8	M16	1.5	32	8.2	16	12	20	7	6	8	36.9
PIXCB-M16-1.5-10	M16	1.5	32	10.2	16	12	20	7	6	10	35.6
PIXCB-M16-1.5-12	M16	1.5	32	12.2	16	12	20	7	6	12	34.5

● 使用方法

- ① 将分度柱塞移动到 **PIXCB** 上时，销沿 **PIXCB** 的锥面缩回 **图1**。
- ② 销到达 **PIXCB** 的中心孔位置时再次移动分度柱塞，销向外扩张，插入中心孔中，完成定位 **图2**。




● 适用分度柱塞用安装夹具

分度柱塞用衬套型号	适用分度柱塞用安装夹具型号		
	PXV-W ➡ P.xxxx	PXV-Z ➡ P.xxxx	PIXH-Z ➡ P.xxxx
PIXCB-M12-1.5-4	PXV-W-M12	PXV-Z-M12	PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCB-M12-1.5-5	PXV-W-M12	PXV-Z-M12	PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCB-M12-1.5-6	PXV-W-M12	PXV-Z-M12	PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCB-M16-1.5-8	PXV-W-M16	PXV-Z-M16	PIXH-47-M16-1.5-Z
PIXCB-M16-1.5-10	PXV-W-M16	PXV-Z-M16	PIXH-47-M16-1.5-Z
PIXCB-M16-1.5-12	PXV-W-M16	PXV-Z-M16	PIXH-47-M16-1.5-Z

● 使用例

用于门的自动锁定机构。



● 型号指定

PIXCB-M12-1.5-5

无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	不可对应