



KQCS



KQC

- 长螺丝也可快速紧固。
- 将螺丝穿过直孔，并移动到紧固位置。  
接着，请将旋钮垂直于螺丝拉起，加以紧固。
- 螺丝的紧固长度(A)小于旋钮的总高度(H)时，无法获得充分的紧固力。请将螺丝的紧固长度(A)设计成大于旋钮的总高度(H)。

## ● 材质、表面处理

RoHS

	KQC 钢制	KQCS 不锈钢制
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303

单位：mm

型号 钢制	型号 不锈钢制	D	M (粗牙)		H	s	C1	d	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距					
KQC-20-M5	KQCS-20-M5	20	M5	0.8	12	4	5	14	22
KQC-24-M6	KQCS-24-M6	24	M6	1	14	4	6	16	38
KQC-30-M8	KQCS-30-M8	30	M8	1.25	17	5	8	20	73
KQC-36-M10	KQCS-36-M10	36	M10	1.5	20	6	11	28	130
KQC-40-M12	KQCS-40-M12	40	M12	1.75	24	8	13	32	176

## ● 型号指定

KQC-24-M6

1

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计