





● 材质、表面处理



	FSLD
支架	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
气泡管	尼龙(透明)
底座	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)

● 安装方法



* 1 : 不附带安装螺丝。



- 可调型的气泡管水平仪。
- 关于气泡管水平仪 → P.xxxx
- 通过调节安装螺丝的旋入量, 底面的凸起成为支点, 从而可调整 **FSLD** 的水平基准。
- 根据气泡管的标线与气泡的位置关系, 可以确认设备、装置的水平状态。
- 使用金属座包覆, 因此具有耐久性。
- 底座分为2种颜色。

符号 2	底座颜色
BK	黑
SG	银色

● 性能

型号	灵敏度 (' / 2mm)
FSLD	30

单位: mm

型号 1	D	d	P	M(粗牙)		h	H	Lf	质量 (g)
				螺纹公称直径	螺距				
FSLD-17-N-30	17	12	13	M3	0.5	13	14.5	5	6
FSLD-20-N-30	20	14	13	M3	0.5	15	17	5	7.5
FSLD-24-N-30	24	16	15	M3	0.5	17	20	5	12

● 型号指定

FSLD-20-N-30 -BK

1

2

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应