


FSLH-AB 带座双轴水平仪 - 可调节型



*1: 标线数量因灵敏度的不同而异。
50'/2mm: 2条
6'/2mm: 8条

● 材质、表面处理



	FSLH-AB
外壳	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
气泡管	玻璃
底座	石膏

● 性能

型号	灵敏度(' / 2mm)
FSLH-62-G-50-AB	50
FSLH-62-G-6-AB	6

型号	D	灵敏度(' / 2mm)	R	C	P	H	h	Lc	C1	C2	C3	单位 : mm 质量 (g)
FSLH-62-G-50-AB	62	50	3.4	6.3	52	14	13	3.2	18.4	6.7	25.1	95
FSLH-62-G-6-AB	62	6	3.4	6.3	52	14	13	3.2	18.4	6.7	25.1	95



- 双轴型带调节功能的气泡管水平仪。
- 可利用底面的凸起, 通过调节3个安装螺丝调整 **FSLH-AB** 的水平基准。
- 可以确认安装面的双轴方向的角度和平面的水平状态。
- 使用金属座包覆, 因此具有耐久性。
- 液体为绿色。
- 底座分为2种颜色。

符号	底座颜色
BK	黑
SG	银色

● 型号指定

FSLH-62-G-50-AB - BK



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计

气泡管水平仪


关于气泡管水平仪

什么是气泡管水平仪

气泡管水平仪是利用液体中的气泡来确认测量对象水平状态的设备。
另外，还可根据标线与气泡的位置关系来确认测量对象的倾斜角度及方向。
通过事先在设备、装置上将水平基准设定为最佳状态，可确认维护、移动后的水平状态是否正确。

使用方法

将水平仪正确安装到测量对象上。
测量对象倾斜时，根据标线与气泡的位置关系，确认倾斜方向及角度，调整测量对象，以使气泡处于标线的中心。




气泡管水平仪的种类

气泡管水平仪有圆形型和单轴型。
圆形型可确认360°方向的水平和倾斜方向、角度。单轴型可确认沿着安装方向的一个方向上的水平和倾斜角度。

什么是灵敏度

气泡管水平仪的灵敏度是指使气泡移动一定长度所需的倾斜角度。NBK的气泡管水平仪上，将使气泡移动2mm所需的倾斜角度(')记作灵敏度W($1' = 1/60^\circ$)。例如， $W = 6'/2\text{mm}$ 时，要使气泡移动2mm，需要使气泡管水平仪倾斜6'。除了用(')(°)的角度表示外，灵敏度还使用代表与底边1m对应的高度的坡度(mm/m)形式来表示。



气泡管水平仪的灵敏度

灵敏度：使气泡移动2mm所需的倾斜角度			适用气泡管水平仪
(')	(°)	坡度(mm/m)	
6	0.1	1.75	FSLF-6 ➡ P.xxxx FSLH-6 ➡ P.xxxx FSLH-6-AB ➡ P.xxxx FSLI-6 ➡ P.xxxx FSLI-6-AG ➡ P.xxxx
10	0.17	2.91	FSLE ➡ P.xxxx
30	0.5	8.73	FSLA ➡ P.xxxx FSLB ➡ P.xxxx FSLC ➡ P.xxxx FSLD ➡ P.xxxx
40	0.67	11.64	FSLG ➡ P.xxxx
50	0.83	14.55	FSLF-50 ➡ P.xxxx FSLH-50 ➡ P.xxxx FSLH-50-AB ➡ P.xxxx FSLI-50 ➡ P.xxxx FSLI-50-AG ➡ P.xxxx