




● 材质、表面处理

	LWBFS-ANI
手柄部	相当于SCS13A*1
螺纹部	相当于SUS303
销	相当于SUS303 镀镍
接触片	相当于SUS431

*1: SCS13A是化学成分相当于SUS304的不锈钢铸钢。

型号	R	M(粗牙)		Lf	T	D	d	e	H	h(0°)	h(90°)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距									
LWBFS-44-M4-ANI	44	M4	0.7	8	12	12	14	2.2	19.5	13.2	12.7	28
LWBFS-44-M5-ANI	44	M5	0.8	8	12	12	14	2.2	19.5	13.2	12.7	28
LWBFS-63-M5-ANI	63	M5	0.8	10	16	16	18.5	3	24.5	16.3	15.55	65
LWBFS-63-M6-ANI	63	M6	1	10	16	16	18.5	3	24.5	16.3	15.55	64
LWBFS-82-M6-ANI	82	M6	1	12	20	20	22.5	3.7	30	19.5	18.5	124
LWBFS-82-M8-ANI	82	M8	1.25	12	20	20	22.5	3.7	30	19.5	18.5	122
LWBFS-101-M8-ANI	101	M8	1.25	15	25	26	27	4.8	40	25.3	23.8	238
LWBFS-101-M10-ANI	101	M10	1.5	15	25	26	27	4.8	40	25.3	23.8	234



- 通过手柄的上下动作快速实现紧固、放开。
- 全不锈钢制。耐腐蚀性、耐热性优良。
- 请与螺栓组合使用。通过螺栓进行紧固状态的调整。
- 采用将手柄部和销完全固定的结构，耐久性更强。即使反复使用，也不会因手柄部和销的接触面的磨损而导致松动。
- 如果希望在放开时限制本体的旋转，请使用凸轮手柄用止转托架 LWRBS (另售)。→ P.xxxx




⚠ 使用注意事项

反复使用会导致手柄部和接触片的接触部磨损、紧固力降低。
请定期调整紧固状态。

● 使用方法

⚠ 为避免故障或损坏，安装至被紧固构件及调节螺栓时，请在手柄竖直的状态下进行。




① 请决定手柄的方向，在手柄竖直的状态下，按照螺栓*1 的螺纹旋入量调节接触片和被紧固构件的间隙。间隙窄则紧固力大，间隙宽则紧固力小。
*1: 不附带螺栓。

② 扳倒手柄后，利用凸轮的力紧固被紧固构件。

③ 立起手柄后，被紧固构件的紧固状态被放开。

● 手柄扳倒力与紧固力的关系

⚠ 紧固力的设定请勿超过组合使用的外螺纹零件的强度。
下述值为参考值，并非保证值。



● 相关产品

备有凸轮手柄用止转托架 LWRBS。
→ P.xxxx



● 型号指定

LWBFS-63-M5-ANI

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计