


SNZ-TBZ-ALK/SNZS-ALK

精密仪器用盘头小螺钉(带尼龙熔敷精密螺丝)




SUS 不锈钢 防松件 精密


SNZ-TBZ-ALK



SNZS-ALK M1 - M1.7



SNZS-ALK M2 - M2.6



* 1: SNZS-ALK 的 L 尺寸小于 4mm 时, 尼龙熔敷为单面。

SNZ-TBZ-ALK 钢制

型号 ¹	M (粗牙)		L ²								D ₁	L ₁	s*1	L ₂	十字槽 序号	最大紧固 扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																
SNZ-M1.4-TBZ-ALK	M1.4	0.3	2		3		4	5	6	8	2	0.5	0.6	1.1	0	0.05	0.023 - 0.074	50
SNZ-M1.7-TBZ-ALK	M1.7	0.35	2		3		4	5	6	8	2.5	0.5	0.7	1.3	0	0.09	0.037 - 0.11	50
SNZ-M2-TBZ-ALK	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	3	0.6	0.8	1.6	0	0.18	0.055 - 0.16	50
SNZ-M2.6-TBZ-ALK	M2.6	0.45			3		4	5	6	8	4	0.8	0.9	2.1	0	0.39	0.14 - 0.3	50

* 1: L < 4 时, s 尺寸为 0。

● 数量未满足 1 包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SNZS-ALK 不锈钢制

型号 ¹	M (粗牙)		L ²								D ₁	L ₁	s*1	L ₂	十字槽 序号	最大紧固 扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																
SNZS-M1-ALK	M1	0.25	2		3		4	5			1.8	0.45	0.5	0.7	0	0.01	0.014 - 0.026	50
SNZS-M1.4-ALK	M1.4	0.3	2		3		4	5	6	8	2	0.5	0.6	1.1	0	0.03	0.025 - 0.091	50
SNZS-M1.6-ALK	M1.6	0.35	2		3		4	5	6	8	2.3	0.5	0.7	1.2	0	0.05	0.036 - 0.15	50
SNZS-M1.7-ALK	M1.7	0.35	2		3		4	5	6	8	2.5	0.5	0.7	1.3	0	0.07	0.06 - 0.2	50
SNZS-M2-ALK	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	3	0.6	0.8	1.6	0	0.12	0.08 - 0.28	50
SNZS-M2.5-ALK	M2.5	0.45			3		4	5	6	8	3.8	0.8	0.9	2	0	0.24	0.15 - 0.3	50
SNZS-M2.6-ALK	M2.6	0.45		2.5	3		4	5	6	8	4	0.8	0.9	2.1	0	0.28	0.16 - 0.33	50

* 1: L < 4 时, s 尺寸为 0。

● 数量未满足 1 包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SNZ-TBZ-ALK



SNZS-ALK



- M1-M2.6。带尼龙熔敷精密仪器用精密螺丝。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。
- 头部高度较低的盘头小螺钉型。适用于上部空间受限的场合。
- 用途

仪器、装置的小型化/小型精密仪器/螺丝的防回转、防脱落

- 材质、表面处理

RoHS

	SNZ-TBZ-ALK	SNZS-ALK
主体	SWCH16A 黑色三价铬酸盐处理	SUSXM7 (相当于 SUS304)
尼龙熔敷	尼龙 11	尼龙 11

- 型号指定

SNZ-M2-3-TBZ-ALK



1 散装零售 → P. xxxx

可对应, 费用另计

2 无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

仅可对应不锈钢制品, 费用另计

3 螺纹切削 → P. xxxx

不可对应

4 防松动 → P. xxxx

不可对应

5 防脱落加工 → P. xxxx

不可对应