




SPA-MC1 树脂螺丝(RENY / 精密仪器用十字槽盘头小螺钉 1类)

高强度 轻量 精密 高比强度



● 材质、表面处理



SPA-MC1

主体	RENY™*1(玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105°C

*1: RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。

- RENY™制精密仪器用精密螺丝(0号1类)。
- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度,重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项,请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx
- 请将专用螺丝批头 [SKCHB] 与专用磁性螺丝刀 [SRD] 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露
电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位: mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②								D ₁	L ₁	适用螺丝批头	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量	
	螺纹公称直径	螺距	0.25	1.5	1.8	2	2.5	3	3.5	4								
SPA-M1.2-MC1	M1.2	0.25	1.5	1.8	2	2.5	3	3.5	4		1.8	0.5	SKCHB-M1.2	102		0.031	0.038 - 0.04	10
SPA-M1.4-MC1	M1.4	0.3		2	2.5	3	3.5	4	6	2	0.5	SKCHB-M1.4	126		0.034	0.048 - 0.05	10	
SPA-M1.6-MC1	M1.6	0.35		2	2.5	3	3.5	4	6	2.3	0.5	SKCHB-M1.6	143		0.046	0.078 - 0.08	10	

*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

请将专用螺丝批头 [SKCHB] 与专用磁性螺丝刀 [SRD] 组合使用以进行安装、拆卸。

专用螺丝批头 [SKCHB] → P.xxxx



专用磁性螺丝刀 [SRD] → P.xxxx



● 型号指定

SPA-M1.2-2-MC1

①

②

③

1 散装零售 → P.xxxx

可对应,费用另计

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应,费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

4 防松动 → P.xxxx

不可对应

5 防脱落加工 → P.xxxx

不可对应