



SSCZS 精密仪器用防脱落盘头小螺钉(精密螺丝)

空间 精密 SUS 不锈钢



● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSCZS** 的螺纹部穿过。由于 **SSCZS** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSCZS** 也不会从盖子上脱落。



⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.3mm以上。

- 适用于固定精密仪器内频繁安装、拆卸的部位。
- M1.4~M2.6。精密仪器用的盘头小螺钉。
- 适用于对应CE标志。➡ P.xxxx

● 用途

精密仪器内保护盖、检查夹具的固定/CE标志对应
小型精密仪器/电气、电子设备

● 材质、表面处理



SSCZS	
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)

单位：mm

型号 	M (粗牙)		L 					Lm	D1	L1	dc	十字槽 序号	最大紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距												
SSCZS-M1.4	M1.4	0.3	4	5	6	8		2	2	0.5	1.0 ⁰ _{-0.1}	0	0.03	0.04 - 0.06
SSCZS-M1.6	M1.6	0.35	4	5	6	8		2	2.3	0.5	1.1 ⁰ _{-0.1}	0	0.04	0.05 - 0.08
SSCZS-M1.7	M1.7	0.35	4	5	6	8		2	2.5	0.5	1.2 ⁰ _{-0.1}	0	0.04	0.06 - 0.08
SSCZS-M2	M2	0.4	4	5	6	8		2.5	3	0.6	1.4 ⁰ _{-0.15}	0	0.09	0.09 - 0.13
SSCZS-M2.5	M2.5	0.45			6	8	10	3	3.8	0.8	1.8 ⁰ _{-0.15}	0	0.15	0.21 - 0.25
SSCZS-M2.6	M2.6	0.45			6	8	10	3	4	0.8	1.8 ⁰ _{-0.15}	0	0.16	0.22 - 0.26

● 型号指定

SSCZS-M1.4-4

1 2

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工