




QPMAL



QPMAH

● 材质、表面处理



RoHS

	QPMAL	QPMAH
主体	铝合金*1	铝合金*1
磁铁	铝镍钴	铝镍钴
油封	NBR (丁腈橡胶、黑)	FPM (VITON*2 氟橡胶、茶)

*1: 自2020年12月1日出厂的产品开始变更为符合修订RoHS指令 (RoHS2) 的产品。

*2: VITON是科慕公司的注册商标。



使用注意事项

为了防止磁铁破损及磁力降低, 出厂时磁铁上套有保护盖。
使用前请务必拆下保护盖使用。

- 带磁铁的螺塞。磁铁会吸附液体中的铁粉, 防止其散乱在油中。
- 主体为铝合金制。
- 可根据产品符号选择可使用温度及螺纹形状。

	可使用温度	螺纹形状
QLMAL-M	100°C	公制细牙螺纹
QLMAL-G	100°C	平行管螺纹
QLMAH-M	180°C	公制细牙螺纹
QLMAH-G	180°C	平行管螺纹

单位: mm

型号	型号	D	M (细牙) 螺纹公称直径	螺距	G (PF) 螺纹公称直径	Lm	d	H	s	B	C	质量 (g)
QPMAL-19-M14-1.5	QPMAH-19-M14-1.5	19	M14	1.5	—	8	6	30.5	23	15	17.3	16
QPMAL-22-M16-1.5	QPMAH-22-M16-1.5	22	M16	1.5	—	8	6	30.5	23	18	20.8	17
QPMAL-26-M20-1.5	QPMAH-26-M20-1.5	26	M20	1.5	—	8.5	6	31	23.5	21	24.3	20
QPMAL-32-M26-1.5	QPMAH-32-M26-1.5	32	M26	1.5	—	9	6	32	24	27	31.3	31
QPMAL-32-M27-1.5	QPMAH-32-M27-1.5	32	M27	1.5	—	9	6	32	24	27	31.3	32
QPMAL-40-M33-1.5	QPMAH-40-M33-1.5	40	M33	1.5	—	11	6	34.5	26	32	37	52
QPMAL-50-M40-1.5	QPMAH-50-M40-1.5	50	M40	1.5	—	12	6	37	27	41	47.3	89
QPMAL-50-M42-1.5	QPMAH-50-M42-1.5	50	M42	1.5	—	12	6	37	27	41	47.3	92
QPMAL-50-M42-2	QPMAH-50-M42-2	50	M42	2	—	12	6	37	27	41	47.3	92
QPMAL-19-G1 / 4	QPMAH-19-G1 / 4	19	—	—	G1/4	8	6	30.5	23	15	17.3	16
QPMAL-22-G3 / 8	QPMAH-22-G3 / 8	22	—	—	G3/8	8	6	30.5	23	18	20.8	17
QPMAL-26-G1 / 2	QPMAH-26-G1 / 2	26	—	—	G1/2	8.5	6	31	23.5	21	24.3	20
QPMAL-32-G3 / 4	QPMAH-32-G3 / 4	32	—	—	G3/4	9	6	32	24	27	31.3	31
QPMAL-40-G1	QPMAH-40-G1	40	—	—	G1	11	6	34.5	26	32	37	50
QPMAL-50-G11 / 4	QPMAH-50-G11 / 4	50	—	—	G1 - 1/4	12	6	37	27	41	47.3	91
QPMAL-60-G11 / 2	QPMAH-60-G11 / 2	60	—	—	G1 - 1/2	13	6	37	28	50	57.7	129

● 型号指定

QPMAL-19-G1/4

