



● 主体的刻度

LCH-L



LCH-R



- 可通过安装外螺纹零件, 实现与千分尺相同的正确定位。
- 可安装在厚度2mm - 8mm的板上进行使用。安装时使用固定用螺母将板夹入。

- 主体的刻度方向可在两种中选择。

LCH-L —— 左转时增加

LCH-R —— 右转时增加

- 移动量

LCH-27 —— 10mm

LCH-34 —— 15mm

- 显示分辨率 : 0.02mm

- 材质、表面处理

 RoHS

LCH	
主体、固定用螺母	SUM22L 三价铬酸盐处理
旋钮	铝合金 阳极氧化处理(黑)
轴套盖	尼龙6(浅灰)

LCH-L 左转时增加 **LCH-R** 右转时增加

单位 : mm

型号  平行型、板用	B	sw	D	d1	d2	d3	h	h1	Lf	M(粗牙)		M1(细牙)		X min./max.	质量(g)
										螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距		
LCH-27-L	27	22	19	6.4	18	12.5	37.5	4.3	19.5	M6		1	M12	1	2 / 8 101
LCH-27-R	27	22	19	6.4	18	12.5	37.5	4.3	19.5	M6		1	M12	1	2 / 8 101
LCH-34-L	34	27	24	8.5	23	18.3	45.5	4.2	23.5	M8		1.25	M16	1	2 / 8 182
LCH-34-R	34	27	24	8.5	23	18.3	45.5	4.2	23.5	M8		1.25	M16	1	2 / 8 182

● 型号指定

LCH-27-L



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计