



*1： 适合轴径或管径

● 材质、表面处理



	STP-P
止推垫	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)



- 请另行购买无头螺丝 **SGT** 后配套使用。→ P.xxxx
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约12°。
- 止推垫底面的承槽牢靠固定轴、管等圆柱状工件。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品 **SGT-STP-P**。→ P.xxxx

⚠ 使用注意事项
请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

单位：mm								
型号	D1	r	H1	d	X		适用的无头螺丝	质量(g)
					min.	max.		
STP-12-P	12	5.2	9	8	7.5	16	SGT-M6	6
STP-16-P	16	6.3	11	10	7.5	20	SGT-M8	13
STP-20-P	20	8.4	13	12	7.5	24	SGT-M10・SGT-M12	24
STP-25-P	25	9.2	15	16	7.5	32	SGT-M10・SGT-M12	42
STP-32-P	32	12.5	19	22	7.5	44	SGT-M16	80
STP-40-P	40	16.5	22	25	7.5	50	SGT-M20	155

● 型号指定

STP-16-P



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应