


SCX 陶瓷螺栓

🔥 耐热 🧪 耐药品 ⚡ 电绝缘性



- 由采用99.5%高纯度氧化铝的陶瓷制成。
- 可在1500℃条件下连续使用。
- 可根据型号末尾的符号选择类型。⚠️3
- **SCX-C** ——内六角圆柱头螺栓
- **SCX-H** ——六角螺栓
- 耐热性、耐药品性、电绝缘性优良。
- 关于陶瓷螺栓的特性 ➡ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备

● 材质、表面处理



	SCX-C	SCX-H
主体	Al ₂ O ₃ (氧化铝99.5%)	Al ₂ O ₃ (氧化铝99.5%)

SCX-C 内六角圆柱头螺栓

单位：mm

型号	M(粗牙)		L 									D ₁	L ₁	B	质量(g)
	螺纹公称直径 	螺距													
SCX-M3-C	M3	0.5	5	6	8	10						5.5	3	2	0.34 - 0.44
SCX-M4-C	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25		7	4	2.5	0.71 - 1.6
SCX-M5-C	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	8.5	5	3	1.2 - 2.8
SCX-M6-C	M6	1				10	12	16	20	25	30	10	6	4	2.4 - 4.2
SCX-M8-C	M8	1.25					12	16	20	25	30	13	8	5	5.5 - 8.5
SCX-M10-C	M10	1.5					12	16	20	25	30	16	10	6	9.5 - 14

⚠️ 使用注意事项

- 紧固时请使用扭矩起子或扭矩扳手，不要超出下表的扭转断裂扭矩。建议扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

M	扭转断裂扭矩 (N・m)
M3	0.04
M4	0.05
M5	0.10
M6	0.15
M8	0.30
M10	0.50

- 表中数值非保证值，仅供参考。

- 受到冲击可能会破损。操作时请注意。
- 由于陶瓷螺丝在制造时会产生螺距累积误差，请与陶瓷螺母 **SCX-N** 组合使用。

- 我们也生产通孔型、尺寸、形状、无尘洗净等特殊规格的陶瓷螺丝。请垂询客户中心。



SCX-H 六角螺栓

单位：mm

型号	M(粗牙)		L 									B	L ₁	质量 (g)
	螺纹公称直径 	螺距												
SCX-M3-H	M3	0.5	5	6	8	10						5.5	2	0.31 - 0.43
SCX-M4-H	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25		7	2.8	0.66 - 1.5
SCX-M5-H	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	8	3.5	1.3 - 2.6
SCX-M6-H	M6	1				10	12	16	20	25	30	10	4	2.2 - 4
SCX-M8-H	M8	1.25					12	16	20	25	30	13	5.3	5.1 - 8
SCX-M10-H	M10	1.5					12	16	20	25	30	16	6.4	9.9 - 14

● 型号指定

SCX - M5 - 16 - C

产品符号 ⚠️1 ⚠️2 ⚠️3

1 散装零售 ➡ P.xxxx	🧼 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	🔪 螺纹切割 ➡ P.xxxx	🔧 防松动 ➡ P.xxxx	🔧 防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应