


SCAP-PT / SNCPS 盖帽(PTFE)/盖帽用螺栓

SUS 不锈钢 真空 无尘 耐药品



使用注意事项
视使用条件的不同，耐药性会发生变化。事先请务必在与实际情况相同的使用条件下进行试验。

- 请将盖帽 **SCAP-PT** 与盖帽用螺栓 **SNCPS** 组合使用。
 - PTFE (聚四氟乙烯) 制盖帽防止药品腐蚀螺栓头部。
 - PTFE 是一种耐药性优良的塑料，几乎没有药品能侵蚀 PTFE。
 - 关于 PTFE 的耐药性 → P.xxxx
 - 由于螺丝的紧固部位由不锈钢制成，可以获得比 PTFE 螺丝更高的紧固力。
 - 用推荐紧固扭矩进行紧固，盖帽的底座面与安装面紧密相贴，从而发挥出密封效果。在 0.6MPa 的气密性试验中，确认了没有泄漏。
 - 我们也制作哈氏合金*1、PEEK 等所需材质的盖帽。
- *1： 哈氏合金是美国哈氏合金国际公司的注册商标。


● 用途
FPD・半导体制造的湿法工艺/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/洗净装置/化学成套设备

	SCAP-PT 盖帽	SNCPS 盖帽用螺栓
主体	PTFE (聚四氟乙烯)	SUSXM7 (相当于 SUS304)
强度等级		A2-50



SCAP-PT 盖帽										单位：mm	
型号 	M(细牙)		H	D ₁	h	B	tB	推荐紧固 扭矩(N·m)	适用盖帽用螺栓 SNCPS	质量(g)	
	螺纹公称直径	螺距									
SCAP-3-PT	M5	0.5	6	9	2	7	3	0.04	SNCPS-M3	0.65	
SCAP-4-PT	M6	0.75	8	10	2.8	8	3	0.08	SNCPS-M4	1.1	
SCAP-5-PT	M8	0.75	9	12	3.5	9	3	0.2	SNCPS-M5	1.6	
SCAP-6-PT	M10	0.75	10	14	4	11	4	0.35	SNCPS-M6	2.3	
SCAP-8-PT	M12	1	11	16	5	13	4	0.45	SNCPS-M8	3.1	
SCAP-10-PT	M16	1	12	20	6	17	4	0.6	SNCPS-M10	4.8	

- 使用方法
安装上紧固盖帽用螺栓 **SNCPS** 后，再将盖帽 **SCAP-PT** 套在 **SNCPS** 的头部上进行安装。请勿使 **SCAP-PT** 的紧固扭矩超出表中的建议值。



SNCPS 盖帽用螺栓																			单位：mm	
型号	M (粗牙)		L										M1 (细牙)		L1	B	t	L2*1	适用盖帽 SCAP-PT	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距											螺纹公称直径	螺距						
SNCPS-M3	M3	0.5	6	8	10	12							M3	0.5	2	2	1.5	全螺纹	SCAP-3	0.53 - 0.78
SNCPS-M4	M4	0.7		8	10	12	16						M4	0.7	2.8	2.5	2.3	全螺纹	SCAP-4	1.3 - 1.9
SNCPS-M5	M5	0.8			10	12	16	20					M5	0.8	3.5	3	2.7	全螺纹	SCAP-5	2 - 3.3
SNCPS-M6	M6	1				12	16	20	25				M6	1	4	4	3	全螺纹	SCAP-6	3.8 - 6.4
SNCPS-M8	M8	1.25					16	20	25	30	35		M8	1.25	5	5	3.8	22 (L=35)	SCAP-8	9 - 16
SNCPS-M10	M10	1.5						20	25	30	35	40	M10	1.5	6	6	4.5	26 (L=40)	SCAP-10	17 - 27

*1： L 是 () 以外的尺寸时为全螺纹。

相关产品

备有适合在真空室内使用的铝合金 **SCAP-AL**。
→ P.xxxx



备有适合在真空室内使用的陶瓷制盖帽 **SCAP-CE**。
→ P.xxxx



型号指定

SCAP-6-PT **SCAP-PT** 盖帽

1

SNCPS-M6 - 20 **SNCPS** 盖帽用螺栓

2

3

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。
请分别订购 **SCAP-PT** 和 **SNCPS**。

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	仅可对应不锈钢制品，费用另计	欢迎洽询	不可对应